

Dane aktualne na dzień: 17-04-2024 01:12

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/akumulator-trakcyjny-km-solar-200ah-12v-p-1100.html>



Akumulator trakcyjny KM Solar 200Ah 12V

Dostępność

✖ Niedostępny

Producent

KM

Opis produktu

KM

Battery[®] –

seria SOLAR

ENERGY

SOLAR ENERGY to specjalna seria

akumulatorów kwasowych

zaprojektowana w celu spełnienia
szczególnych wymogów pracy
cyklicznej i systemów energii
odnawialnej.

Akumulatory 12V firmy KM Battery® serii SOLAR ENERGY występują w pojemnościach:

85Ah, 100Ah, 115Ah, 200Ah.

KM Battery® SOLAR ENERGY 200Ah 12V

ZALETY SERII SOLAR ENERGY:

Płyty o
zwiększonej
grubości i kratki
o wzmocnionej
konstrukcji.

Materiał czynny
o specyficznym
składzie, tak aby
reagował na
naprężenia



pracy cyklicznej.

Mikroporowaty
separator
połączony z
włókniną szklaną
, tak jak w
bateriach AGM.

Wytrzymałość
600 cykli
ładowania
-rozładowania ^{*1}

Niskie samorozła
dowanie.

Wskaźnik
naładowania.

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE SERII SOLAR ENERGY:

ZASTOSOWANIE CYKLICZNE:

ZASTOSOWANIE BUFOROWE:

Mobilne zastosowania

Wózki inwalidzkie / skutery elektryczne

Wózki golfowe

Jachty / łodzie

Silniki elektryczne na łodziach

Rozruch maszyn

Zabawki

Kampery / przyczepy kempingowe

Systemy energii odnawialnej /

panele fotowoltaiczne

Systemy alarmowe

Car audio

Oświetlenie awaryjne

Aparatura medyczna

Instalacje C.O. (UPS)

Oraz inne zastosowania..

(Skala 1 - 5) (opisy dotyczą pracy cyklicznej, przy pracy buforowej im więcej gwiazdek tym akumulator bardziej nadaje się do konkretnych zastosowań.

- nie zalecane (dopuszczalne tylko w awaryjnych przypadkach).
- przy okazjonalnym stosowaniu.
- zalecane przy rzadkim użytkowaniu.
- dobry wybór przy średnim natężeniu cyklu pracy.
- dla wymagających użytkowników lub częstym stosowaniu.

SPECYFIKACJA:

Pojemność - 200 Ah (100Hr)

Napięcie - 12 V

Długość - 483 mm

Długość całkowita(z uchwytemi na uszy) - 513mm

Szerokość - 225 mm

Wysokość - 195 mm

Waga - 46 kg

Gwarancja na 24 miesiące .

Najwyższa jakość potwierdzona certyfikatami ISO 9001 ISO 2000.

*1) ilość cykli uzyskana w warunkach laboratoryjnych przez producenta, rzeczywista ilość cykli pracy może się różnić od podanej i będzie zależała od sposobu używania , warunków pracy , jakości ładowania i wielu innych czynników.

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.